

FILO



Meuble monté tourilloné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage anti-décrochement réglables.
Vide sanitaire : 56 mm.




Façades et corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé épaisseur 18 mm.



Tiroirs double parois métallique blanc/ fond cappuccino, avec coulisse amortie sortie totale amortie et tube rond. Découpe siphon métallique laquée blanc dans le tiroir haut. Profondeur utile : 331 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée par prise de main de la façade avec profil aluminium anodisé noir mat ou nickel soie.



Plan vasque (P)

TEPLAN = 160 mm

Vidage (V)

OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

EDPLAN = 175 mm

Vidage (V)

OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

PRPLAN = 143 mm (avec kit trop-plein)

Vidage (V)

OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plateau avec bol (P) épaisseur du plateau


*Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi

Vidage (V)

MITVIDAG.LIB.02 = 100 - hauteur du passage bonde dans la cuve

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm



Plan vasque (P)

FIPLAN = 175 mm

Vidage (V)


OPVIDAG = 50 mm
MITVIDAG.LIB.02 = 45 mm
MITVIDAG01 = 30 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)


SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

MEUBLE 1 TIROIR

(le meuble bas n'a pas de découpe siphon)




MEUBLE 1 GRAND TIROIR




MEUBLE 2 TIROIRS

(le meuble bas n'a pas de découpe siphon)




MEUBLE 3 TIROIRS


(le meuble bas n'a pas de découpe siphon)



Tiroir simple - Vue profil




Tiroir avec railing - Vue profil




MEUBLE BAS 1 TIROIR

FIL21...
FIL22...
FIL24...
FIL27...




MEUBLE BAS 1 GRAND TIROIR

FIG21...
FIG22...
FIG24...
FIG27...




MEUBLE BAS 2 TIROIRS

FIL31...
FIL32...
FIL34...
FIL37...



MEUBLE BAS 3 TIROIRS


FIH31...
FIH32...
FIH34...
FIH37...




PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'emcombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.


TEPLANC60BLB



TEPLANC70BLB




TEPLANC90BLB




TEPLANC120BLB

centré




TEPLANG120BLB /
TEPLAND120BLB

gauche / droite




TEPLAN2120BLB

double



TEPLAN2140BLB

double




PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

Plan vasque moulé en céramique. Trep plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).


EDPLANC60CERB

centré




EDPLANC70CERB

centré




EDPLANC90CERB

centré




EDPLANC120CERB

centré




EDPLAN2120CERB

double



EDPLAN2140CERB


double




PLAN VASQUE MARBRE RECONSTITUÉ

Plans vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dossier.


PRPLANC60...



PRPLANC70...




PRPLANC90...




PRPLANC120...

centré




PRPLAN2120...

double



PRPLAN2140...


double




PLAN VASQUE CÉRAMIQUE NOIR MAT

Plan vasque moulé en céramique noir mat. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).


FIPLANC60...



FIPLANC70...




FIPLANC90...




FIPLANC120...

centré



FIPLAN2120...

double




PLATEAU COMPACT PERCÉ POUR VASQUE À POSER


Plateau percé, en panneau stratifié compact haute densité, composé de feuilles imprégnées de résine et d'un décor mélaminé, qui sont unis sous l'effet combiné de la chaleur et d'une pression élevée, donnant ainsi lieu à un produit ultra résistant, imputrescible et facile d'entretien. Épaisseur 10mm. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.

PLAT46...C10

Vasque Allongée




Vasque Ronde




MEUBLE DE COMPLÉMENT


FIL86... / FIL87... / FIL90... / FIL91...




FIL54... / FIL55... / FIL144... / FIL145...



FIL68... / FIL69... / FIL88... / FIL89... / ZOA140... / ZOA141... / ZOA142... / ZOA143...



ZOA78... / ZOA79... / ZOA124... / ZOA125...




ACCESSOIRE

lot de 2 pieds

Aluminium anodisé brillant Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque.
Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.


LRP02CHB



Lot de 2 pieds

ABS chromé brillant ou noir. Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque.


APP02...



ACCESSOIRE

Vidage libre

MITVIDAG.LIB.02



En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein
incompatible mitigeur à tirette

Vidage clic-clac


OPVIDAG



Vidage en ABS chromé brillant recoupable

Vidage clic-clac


MITVIDAG01.NM



en laiton noir mat

Siphon


SIPH.INT01BL



Siphon recoupable

Siphon déporté

SIPH.INT04BL



Siphon recoupable et extensible